

品番：EA940MH-3B

品名：15Ax10m 漏電遮断器付コード



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 18:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EB10E-S
定格	15A・AC100V(1500W)	コード長	10m
電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心	アース	あり
プラグ形状	ポッキンプラグ	漏電遮断器	漏電保護専用
定格感度電流	15mA	コンセント定格	15A・AC125V
コンセント数	3個	動作時間	0.1秒以内
使用環境温度	0~35℃	材質	本体:ABS樹脂
重量	2.0kg		

屋内用

今ある機器につなぐだけで漏電ブレーカー付になる延長コード

【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンブレーカー】
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使用可能。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

RoHS対応品

※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.