品番: EA940MW-84A

品名: 100V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)



販売価格	11,800円(税抜)/12,980円(税込)				
カタログ価 格	11,800円(税抜)/12,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 19:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1234ページ				





## 仕様

メーカー	三菱電機	型番	S-T35
コイル電圧	100V	型式	S-T35
可逆運転	不可能(非可逆)	サイズ	75×91×89(H)mm
三相かご形モータ 定格容量(AC-3級)	AC200~220V:7.5kW AC380~440V:15kW AC500~550V:15kW	三相かご形モータ 定格使用電流 (AC-3級)	AC200~220V:34A AC380~440V:32A AC500~550V:26A
抵抗負荷(AC-1級)	AC200~240V:60A AC380~440V:60A	主接点解放熱電流	a接点:60A
主接点	За	補助接点解放熱電流	10A
補助接点	2a2b		

交流操作型

ねじ、DINレール取付

標準型

充電部保護カバー付

モータの始動、停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

補助接点は信頼性の高いツイン接点を採用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.