

品番：EA940MW-94A

品名：200V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/01 04:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1188ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | S-T35 |
| コイル電圧 | 200V | 型式 | S-T35 |
| 可逆運転 | 不可能(非可逆) | サイズ | 75×91×89(H)mm |
| 三相かご形モータ 定格容量(AC-3級) | AC200～220V:7.5kW AC380～440V:15kW AC500～550V:15kW | 三相かご形モータ 定格使用電流 (AC-3級) | AC200～220V:34A AC380～440V:32A AC500～550V:26A |
| 抵抗負荷(AC-1級) | AC200～240V:60A AC380～440V:60A | 主接点解放熱電流 | a接点:60A |
| 主接点 | 3a | 補助接点解放熱電流 | 10A |
| 補助接点 | 2a2b | | |
| 交流操作型 | | | |
| ねじ、DINレール取付 | | | |
| 標準型 | | | |
| 充電部保護カバー付 | | | |
| モータの始動、停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 | | | |
| 補助接点は信頼性の高いツイン接点を採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.