品番: EA940MX-2

品名:200V/0.2kw インバーター(3相モーター用)



販売価格	19,300円 (税抜)/21,230円(税込)				
カタログ価格	19,300円(税抜)/21,230円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 19:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1247ページ				





仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D720-0.2K
モーター容量	0.2kw	定格出力容量	0.6kVA
定格出力電流	1.4A	出力電圧	三相:200~240V
定格入力電圧	三相:200~240V(50/60Hz)	保護構造	閉鎖形(IP20)
冷却方式	自冷	重量	0.5kg
出力周波数範囲	0.2~400Hz	使用周囲温度	−10~50℃(凍結のないこと)

簡単・小型のモーター制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.