品番: EA940MX-37

品名:200V/3.7kw インバーター(3相モーター用)



販売価格	<b>47,500円</b> (税抜)/ 52,250円(税込)				
カタログ価 格	47,500円(税抜)/52,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 19:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1247ページ				





## 仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D720-3.7K
モーター容量	3.7kw	定格出力容量	6.6kVA
定格出力電流	16.5A	出力電圧	三相:200~240V
定格入力電圧	三相:200~240V(50/60Hz)	保護構造	閉鎖形(IP20)
冷却方式	強制冷風	重量	1.8kg
出力周波数範囲	0.2~400Hz	使用周囲温度	−10~50℃(凍結のないこと)

簡単・小型のモーター制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.