品番: EA940MX-407

品名:400V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)



販売価格	<b>46,800円</b> (税抜)/51,480円(税込)				
カタログ価格	46,800円(税抜)/51,480円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/20 19:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1247ページ				





## 仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D740-0.75K
保護構造	閉鎖形(IP20)	出力周波数範囲	0.2~400Hz
定格入力電圧	三相:380~480V(50/60Hz)	モーター容量	0.75kw
定格出力容量	1.7kVA	定格出力電流	2.2A
出力電圧	三相:380~480V	冷却方式	自冷
重量	1.3kg	使用周囲温度	-10~50℃(凍結のないこと)

簡単・小型の制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.