

品番：EA940MX-415

品名：400V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)



販売価格	57,700円(税抜) / 63,470円(税込)		
カタログ価格	57,700円(税抜) / 63,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/16 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		



仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D740-1.5K
保護構造	閉鎖形(IP20)	出力周波数範囲	0.2~400Hz
定格入力電圧	三相:380~480V(50/60Hz)	モーター容量	1.5kw
定格出力容量	2.7kVA	定格出力電流	3.6A
出力電圧	三相:380~480V	冷却方式	強制風冷
重量	1.4kg	使用周囲温度	-10~50℃(凍結のないこと)

簡単・小型の制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

代替品

	品番	EA940MX-415A
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.