


品番：EA940MX-422A

品名：200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)



画像は代表型式のイメージです

販売価格	74,500円(税抜) / 81,950円(税込)		
カタログ価格	74,500円(税抜) / 81,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D840-2.2K-050
モーター容量	SLD:3.7kW ND(初期設定):2.2kW	定格出力容量	SLD:6.2kVA ND(初期設定):3.8kVA
定格出力電流	SLD:8.1A(6.8) ND(初期設定):5A	出力電圧	三相:380~480V
定格入力電圧	三相:380~480V(50Hz/60Hz)	保護構造	開放型(IP20)
冷却方式	強制風冷	重量	1.3kg
出力周波数範囲	誘導モータ:0.2~590 Hz (アドバンスド磁束ベクトル制御時の上限周波数は400 Hzです。) PMモータ:0.2~400Hz (モータ最大周波数以上では駆動不可)	使用周囲温度	-20~60℃(凍結のないこと) SLD 定格時:40℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要です。 ND 定格時:50℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要です。

屋内用(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)

コンパクトなユニットで盤の小形化に貢献。

主回路電源がなくても、パラメータ設定可能。

表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。

高効率モータ駆動、待機電力削減などにより、ランニングコスト削減、CO2削減に貢献。CO2の排出削減の貢献量がモニタ可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.