


品番：**EA940MX-55A**

品名：200V/5.5kw インバーター(3相モーター用)



画像は代表型式のイメージです

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 93,100円(税抜) / 102,410円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 93,100円(税抜) / 102,410円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/02 03:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|         |  |        |   |
|---------|--|--------|---|
| メーカー    | 三菱電機   | 型番     | FR-D820-5.5K-238  |
| モーター容量  | SLD: 7.5kW<br>ND(初期設定): 5.5kW  | 定格出力容量 | SLD: 12.1kVA<br>ND(初期設定): 9.1kVA  |
| 定格出力電流  | SLD: 31.8A(26.0)<br>ND(初期設定): 23.8A  | 出力電圧   | 三相: 200~240V  |
| 定格入力電圧  | 三相: 200~240V (50Hz/60Hz)   | 保護構造   | 開放型(IP20)   |
| 冷却方式    | 強制風冷   | 重量     | 2.4kg   |
| 出力周波数範囲 | 誘導モータ: 0.2~590 Hz<br>(アドバンスド磁束ベクトル制御時の上限周波数は400 Hzです。)<br>PMモータ: 0.2~400Hz<br>(モータ最大周波数以上では駆動不可) | 使用周囲温度 | -20~60℃(凍結のないこと)<br>SLD 定格時: 40℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要です。<br>ND 定格時: 50℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要です。 |

屋内用(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)

コンパクトなユニットで盤の小形化に貢献。

主回路電源がなくても、パラメータ設定可能。

表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。

高効率モータ駆動、待機電力削減などにより、ランニングコスト削減、CO2削減に貢献。CO2の排出削減の貢献量がモニタ可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.