


品番：EA940NF-114

品名：18.0-26.0 A サーマルリレー(標準形)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,150円(税抜) / 5,665円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,150円(税抜) / 5,665円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/22 03:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|----------|----------------|-------|
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR-N3 |
| ヒートエレメント[定格整定範囲] | 18~26A | ヒートエレメント定格[呼び] | 18A |
| 補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。

1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

リセット方式の手動、自動切換えができます。

手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。

動作確認が容易です。

整定電流値の設定が容易です。

電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.