


品番：EA940NF-116

品名：28.0-40.0 A サーマルリレー(標準形)



販売価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
カタログ価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1189ページ		



仕様

メーカー	富士電機機器制御	型番	TR-N3
ヒートエレメント[定格整定範囲]	28~40A	ヒートエレメント定格[呼び]	28A
補助接点	1a1b	ヒートエレメント数	2

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。

1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

リセット方式の手動、自動切換えができます。

手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。

動作確認が容易です。

整定電流値の設定が容易です。

電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)

代替品

品番	EA940NF-116A
コメント	変更点:外形の小型化



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.