品番: EA940NF-126

品名:53.0-80.0 A サーマルリレー(標準形)



販売価格	<b>6,470円</b> (税抜)/7,117円(税込)				
カタログ価 格	6,470円(税抜)/7,117円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 02:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1234ページ				





## 仕様

メーカー	富士電機機器制御	型番	TR-N5
ヒートエレメント[定格整定範囲]	53~80A	ヒートエレメント定格[呼び]	53A
補助接点	1a1b	ヒートエレメント数	2

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。

1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

リセット方式の手動、自動切換えができます。

手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。

動作確認が容易です。

整定電流値の設定が容易です。

電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.