


品番：EA940NF-61

品名：12.0-18.0 A サーマルリレー(標準形)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 21:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1189ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------|
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR-5-1N |
| ヒートエレメント[定格整定範囲] | 12~18A | ヒートエレメント定格[呼び] | 12A |
| 補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |
| 取付可能機種 | EA940NB-2、-12 | | |

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。

1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

リセット方式の手動、自動切換えができます。

手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。

動作確認が容易です。

整定電流値の設定が容易です。

電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA940NF-61A |
| コメント | 変更点:外形の小型化 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.