

品番：EA940P-112

品名：[D-Sub 15ピンの] 切替器(2回路)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 21:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1902ページ		



ストレート全結線・全回路切替えて安定のディスプレイ切替器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SWW-21VLN
解像度・帯域幅	制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応	インターフェース	ミニD-sub (HD) 15pinメス×3
切替内容	2:1または1:2	動作温度	5~40℃
保存温度	-20~60℃	湿度	0~80%(結露なきこと)
材質	スチール	サイズ	W153×D115×H60.5mm(本体サイズ)
重量	443g	付属品	取扱説明書、保証書
対応機器	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub (HD) 15pinコネクタを持つ機種。	対応出力機器	ディスプレイ・テレビ・プロジェクター ※ミニD-sub (HD) 15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。

切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。

ワイドディスプレイにも対応します。

全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。

※切り替えられていないポート側のパソコンはディスプレイが接続されていない状態になります。パソコンによっては映像の外部出力の停止、解像度設定の初期化を行うことがあります。これはパソコン(グラフィックボード)の仕様によるものであり本製品側で対応することはできませんので、あらかじめご了承ください。

※パソコン起動時にディスプレイが接続された状態でないと正常な解像度で出力できない場合があります。その際は、起動するパソコン側に切り替えてディスプレイと接続した状態でパソコンを起動してください。

※画像信号はケーブル上での信号損失が非常に大きく、ケーブルの品質に劣化具合が大きく左右されます。特に長距離に伝送する場合は高品質な複合同軸ケーブルをご使用ください。ノイズの多い環境やご使用のディスプレイ、パソコンによりゴーストや画質の劣化が起る場合があります。

※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.