

品番：EA940P-121

品名：[2ポート] HDMIディスプレイ切替器(4Kモデル用)



販売価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMI(R)ポート不足を解消できるHDMI切替器です  
専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です  
放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます

仕様

メーカー	エレコム	型番	DH-SW4KP21BK
コネクタ形状	入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1	サイズ	80(W)×51(D)×20(H)mm
対応解像度	4K(4,096×2,160) 30Hz/60Hz、4K (3,840×2,160)30Hz/60Hz、2K (1,920×1,080) 60Hz、1080i/720p /576p/576i/480p/480i	付属品	専用リモコン、専用ACアダプター
最大表示解像度	4K60Hz(4,096×2,160)	HDMI規格	HDMI2.0b
HDR	HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応	データレート	18Gbps
映像周波数帯域	600MHz	対応映像出力機器	HDMI 出力端子を搭載したAV機器・ 家庭用ゲーム機・メディアストリーミング 端末・パソコン等
対応映像表示機器	HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ ディスプレイ・プロジェクター等	ポート数	入力:2 出力:1

許容ケーブル長	入出力側共に5m 以内	HDCP	HDCP1.4/2.2対応
CEC	対応	HEC	非対応
ARC	非対応	適合規格	VCCI クラスB
AC アダプター定格	DC 5V 1A	AC アダプター入力電圧	100V～240V
材質	メタル(本体)	重量	約106g(本体)
使用温度・湿度	5～40℃ 湿度0～80%(ただし結露なきこと)	保存温度・湿度	20～60℃ 湿度0～80%(ただし結露なきこと)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。

専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。

放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。

パソコンやゲーム機など2台のHDMI機器の信号を切り替えて、高画質・高音質のまま1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力します。(CEC対応、ARC、HECは非対応です。)

HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStationR5、PlayStationR4、NINTENDO SWITCH などゲーム機も接続可能です。

※すべての機器の動作を保証するものではありません。

※PlaystationR5の対応解像度は4K/60Hzまでです。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応していません。

最大4,096×2,160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細で臨場感のある大画面で写真やWebの閲覧が可能です。

ミラーリング・マルチディスプレイのどちらでもご利用可能です。

HDMI端子に金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。

HDR10、Dolby VisionR、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。

HDCP 1.4/2.2対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。

入出力各ポート5mまでの、PremiumHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。

安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。

付属の専用リモコンにより、離れた場所からのポート切り替えが可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.