

品番：EA940P-12A

品名：混合(分波)器(CS・BS/UV用)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1264ページ		



カタログ訂正 23/12/07 グリーン購入法適合商品ではありません。(No.54, No.55 1115)

仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	MXEUV
入出カインピーダンス	75Ω(F型)	サイズ	48×20×47.7(H)mm
重量	50g	通過ロス	UHF・VHF側: 1.5dB以下 BS・CS側: 3.5dB以下
使用可能な放送	・4K・8K ・地上デジタル(UHF) ・110°CSデジタル ・BSデジタル ・スカパー! ・FM・VHF ・ケーブルテレビ		

3.2GHz対応 屋内用CS・BS/UV混合(分波)器

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。

出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)電通表示インジケータが装備され、電通のチェックができます。

4K8K(3224MHz)対応高シールド構造の混合器です。

屋内用

電通ランプ付き

BS・CSアンテナを動作させるための電源を出力端子から供給している際は、電通ランプ(赤色)が点灯します。
(※電源を供給しない場合は、電通ランプが点灯しませんが故障ではありません。)

Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。

地デジとBS・CS放送の電波を1つにします。

入力/出力端子を逆に接続すると、地デジとBS・CS放送の電波を分けることができ分波器としても使用できます。

RoHS対応品

安全上の注意:

- ・本品の接続は必ず接続機器の電源を切って行ってください。
- ・テレビケーブルには、テレビ以外に電気が流れる事があります。接続の際には断線およびショートしないようにしてください。また傷つけたり無理に曲げたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。火災、感電の原因となります。
- ・雷が鳴り出したら、本品やテレビ接続ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
- ・本品は屋内用ですので屋外では使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.