品番: EA940P-13A

品名:混合器(CS·BS·FM·VHF·UHF·CATV用)



販売価格	5,850円 (税抜)/ 6,435円(税込)				
カタログ価 格	5,850円(税抜)/6,435円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/23 03:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1249ページ				









仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	MEUV
用途	HF·VHF·UHF帯域(10~770MHz)と BS·CS-IF(1032~3224MHz)の混合 に	対応チャンネル	BS·CS·FM·HF·VHF·UHF·CATV
入出力インピーダンス	75Ω(F型)	周波数帯域	BS·CS-IF:1032~3224MHz、 HF·VHF·UHF:10~770MHz
付属品	5C F型接栓(アルミリング付)×3個 防水キャップ×3個 取付ねじ×2本 取扱説明書	適合マスト径	φ22~38mm
使用温度範囲	-10~+40℃	サイズ	80(W)×47(D)×72.6(H)mm
重量	170g		

3.2GHz対応 屋外用混合(分波)器

4K 8K 3224MHz対応。

出力端子とBS·CS入力端子間で電流通過が可能です。

出力端子とU·V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 (出荷時は「切」になってます。)

内部は板金ケースで電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.