

品番：EA940P-8

品名：混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)



販売価格	4,880円(税抜)／5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜)／5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/08 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1249ページ		

仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	M-UUF-SP
用途	異なるアンテナで受信したFM・VHF・UHFの電波を1本のケーブルにまとめます	対応チャンネル	HF、FM-VHF、VHF-UHF
周波数帯域	HF:10～76MHz FM-VHF:76～222MHz VHF-UHF:222～770MHz	電圧定在波比	HF:2.1以下 FM-VHF:1.8以下 VHF-UHF:2.0以下
入出力インピーダンス	75Ω (F型)	使用温度範囲	-10～+40℃
サイズ	80×47×72.6(H)mm	重量	180g
付属品	F型接栓(5C)、防水キャップ、マスト取付金具		
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。			
地上デジタル放送対応			
屋外用(防滴構造)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

