

品番：EA940PB-3B

品名：電源分離型ブースター



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 10:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

動作利得	VHF:0~-2.5dB、UHF:30~36dB、 BS・110°CS:26~34dB		
モニター端子付			
UHF・VHF入力側電通切換スイッチ付			
サイズ(増幅部)	121(W)×45.5(D)×149(H)mm	適合マスト径	φ22~50mm
地上・BS・110°CSデジタル放送に対応した低雑音で高出力の電源着脱型ブースター			
電源部を本体ケースから取り外して電源分離ブースターとしても使用可能			
〈増幅部〉			
受信チャンネル	VHF:76~222MHz UHF:470~710MHz(13~52ch) BS・110°CS:1032~2602MHz	動作利得	VHF:0~-2.5dB、UHF:30~36dB BS・110°CS:26~34dB
利得調整範囲	UHF、BS・110°CS:0~-10dB(連続)	入力レベル調整	UHF、BS・110°CS:0/-10dB(切換)
適正入力レベル	VHF:60~100dB μ V UHF:40~87dB μ V BS・110°CS:45~89(24波)、45~86 (36波)	定格出力レベル	UHF:103(9波)dB μ V BS・110°CS:103(24波)、100(36波)
雑音指数	UHF:2.5dB以下 BS・110°CS:6.0dB以下	入出力インピーダンス	75 Ω (F型)

電圧定在波比	VHF・UHF:3以下 BS・110°CS:2.5以下	受電電圧/電流	DC15V/0.1A(増幅部)
消費電力	2.8W(入力端子送電時:8.5W)	通電容量	DC15V/0.33A
サイズ	121(W)×45.5(D)×149(H)mm	重量	390g
〈電源部〉			
周波数帯域	10～770/770～2602MHz	挿入損失	1.5/2.5dB
使用電圧/消費電流	AC100V(50/60Hz)/10W	重畳電圧	DC15V/0.5A
サイズ	110(W)×59(D)×28(H)mm	重量	210g
付属品	防水キャップ:3個、5C用F型接栓:5個 取付ねじ:5本、マスト取付金具:1個 Uボルト:1個、蝶ナット:2個 取扱説明書:1部		
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA940PB-3C コメント
---	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.