

品番：EA940PB-3C

品名：電源分離型ブースター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 33,700円(税抜)／ 37,070円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 33,700円(税抜)／37,070円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/17 13:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1248ページ                      |      |   |



仕様

|         |                                                             |            |                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| メーカー    | 日本アンテナ                                                      | 型番         | NSB42DSUE                                         |
| 用途      | 4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースター                     | 周波数帯域      | UHF:470～710MHz(13～52ch)<br>BS・110°CS:1032～3224MHz |
| 利得      | UHF:27・32・42dB<br>BS・110°CS:15/25・25/35dB(切換式、標準値)(入力レベル調整) | 利得調整範囲     | UHF/BS・110°CS:0～-10dB(連続)                         |
| 適正入力レベル | UHF:40～86dB $\mu$ V<br>BS・110°CS:45～88(48波)                 | 定格出力レベル    | UHF:103(9波)dB $\mu$ V<br>BS・110°CS:93/103(48波)    |
| 雑音指数    | UHF:2.5dB以下<br>BS・110°CS:10dB以下<br>(利得最大:2入力(ヘッド)時)         | 入出力インピーダンス | 75 $\Omega$ (F型)                                  |
| 電圧定在波比  | UHF:3以下<br>BS・110°CS:2.5以下                                  | 受電電圧/電流    | DC15V/0.15A(増幅部)                                  |
| 消費電力    | 3.5W(入力端子送電時:9.6W)                                          | 通電容量       | DC15V/0.33A<br>(入力端子合計)                           |
| 使用温度範囲  | -20～50℃(本体周囲温度)                                             | サイズ        | 121(W)×48(D)×136(H)mm                             |
| 質量      | 600g(電源部含む)                                                 | 適合マスト径     | φ22～50mm                                          |
| 〈電源部〉   |                                                             |            |                                                   |
|         |                                                             |            |                                                   |

|                                                  |                      |      |            |
|--------------------------------------------------|----------------------|------|------------|
| 周波数帯域                                            | 10～770/770～3224MHz   | 挿入損失 | 1.5/3.0dB  |
| 使用電圧/消費電流                                        | AC100V(50/60Hz)/10W  | 重畳電圧 | DC15V/0.5A |
| サイズ(外形寸法)                                        | 110(W)×58(D)×32(H)mm | 重量   | 210g       |
| 出力モニター端子付                                        |                      |      |            |
| BS・110°CSとUHFの電通切替スイッチ付                          |                      |      |            |
| 4K、8K放送に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースター。                 |                      |      |            |
| 電源部着脱可能な為、アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 |                      |      |            |
| ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。                          |                      |      |            |
| RoHS対応品                                          |                      |      |            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.