

品番：EA940PB-53

品名：10dB アッテネーター(F型/電流通過)



販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1202ページ		



仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	FAT10PE
減衰量	10~770MHz: 10dB±0.8 770~3224MHz: 10dB±1.0	電圧定在波比(以下)	10~1489MHz: 1.5 1489~3224MHz: 1.8
漏洩電界強度(3m法による)	10~1000MHz: 34dB μV/m以下 1000~3224MHz: 40.2dB μV/m以下	インピーダンス	75Ω
使用温度範囲	-20~40℃	サイズ	12×48.6mm
重量	21g	材質	黄銅
対応周波数	V-Low・FM・UHF・CATV・CS /BS3224MHz		

3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。

10~3224MHzをフラットに減衰させます。

F型用電流通過型

4K・8K共同受信用

最大DC15V・0.8A/AC30V・1A

ハイシールドマーク登録商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.