


品番：EA940PB-6A

品名：UHF(Vパス)・BS/CS用卓上ブースター



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)			
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/31 19:41現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1248ページ			



仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	NAVBC22SUE-BP
用途	テレビの電波を増幅する卓上ブースター	周波数帯域	UHF:470～710 BS・CS:1032～3224(MHz)
標準利得	UHF:17～22db BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)	雑音指数	UHF:4以下 BS・CS:8以下
入出力インピーダンス	75Ω(F型)	電圧定在波比	UHF:3以下 BS・CS:2.5以下
消費電力	1.5W	使用温度範囲	0～40℃
電源電圧	AC100V(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC5V	サイズ	89.5(W)×33(D)×50(H)mm
重量(g)	100	電源コード長	1.8m
付属品	専用ACアダプター		
4K・8K放送対応受信機器			
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。			
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.