

品番：EA940PG-25

品名：10.0m ビデオケーブル(S端子)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,380円(税抜)／3,718円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,380円(税抜)／3,718円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/18 22:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



S端子ケーブル(映像用)

仕様

|                                                          |         |        |             |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| メーカー                                                     | サンワサプライ | 型番     | KM-V7-100K2 |
| ケーブル長                                                    | 10m     | ケーブル直径 | 2.9×5.9mm   |
| S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)            |         |        |             |
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様                          |         |        |             |
| S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。          |         |        |             |
| 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。                       |         |        |             |
| 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。                         |         |        |             |
| 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。 |         |        |             |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA940PG-25A |
|  | コメント | 変更点: 型番・JAN |

