


品番 : EA940PK-61

品名 : DC 60V SPD(ハイビジョンITVカメラコントロール盤用)



販売価格	57,100円(税抜) / 62,810円(税込)		
カタログ価格	57,100円(税抜) / 62,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	ITV・監視カメラ、BNCを使用した機器	仕様	コントロール盤側(受信機側)
伝送周波数帯域	100kHz~3.0GHz	最大連続使用電圧 U_c	60V DC
最大許容電力	50W	挿入損失	100kHz~1.5GHz:0.2dB以下 1.5GHz~2.2GHz:0.4dB以下 2.2GHz~3.0GHz:0.6dB以下
VSWR	100kHz~1.5GHz:1.1以下 1.5GHz~2.2GHz:1.2以下 2.2GHz~3.0GHz:1.4以下	コネクタ	BNC型
インピーダンス	75Ω	電圧防護レベル U_p	線間:— 対地間:630V
インパルス耐久性	C2 (8/20μs):20kA D1 (10/350μs):2.5kA ※カテゴリC2、D1に対応。インパルス 耐久性C2:8/20μs 20kA(正負・各5 回・計10回)、D1:10/350μs 2.5kA (正負・各1回・計2回)	サイズ	62(W)×18(D)×24(H)mm
重量	約80g	規格	国土交通省 公共建築工事標準仕様 書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準適合 品 JIS C 5381-21 対応

ITV・監視カメラを雷サージから保護します。

ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応します。
SD-SDI、HD-SDI、3D-SDI、EX-SDI、HDCVI、HD-TVI、AHD

電源重畳に対応します。

【取付方法】

- ・同軸ケーブルの接続にはBNC型コネクタ(75Ω)をご使用ください。
- ・本SPDの接地端子(M4ネジ)と被保護機器のFG(筐体アース)を接地線で接続します。接地端子(M4ネジ)の締め付けトルクは1.5 N・m～1.6N・mで締め付けてください。被保護機器にFG(筐体アース)が無い場合は不要です。
- ・同軸ケーブル(特に7C、10C)を配線する時に、本SPDのBNC型コネクタ ジャック(BNC(J))部分でケーブルを曲げたり、ケーブルの自重などの大きな力が加わる場合は必ずケーブルを固定してください。
- ・電源が必要な被保護機器については電源側も保護する必要があります。この場合には別途、電源用SPDを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.