

品番：EA940PM-143

品名：3.0m HDMI-DVIケーブル



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/25 17:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1905ページ		




HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD21-30
ケーブル長	3m	ケーブル直径	約6.2mm
ケーブル規格	UL20855		
HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーとDVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。※出力側機器も入力側機器も両方HDCP対応していないと映像を再生することができません。			
線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスを少なくしています。			
中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです。			
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。			
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。			
HDMIプラグ-DVI-D24pin オス			
OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様			
HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル			

代替品

	<p>品番 EA940PM-134</p> <p>コメント</p>
---	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.