

品番：EA940PM-165

品名：HDMI エクステンダー



販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMI信号をフルHD(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×780)なら最大60mまで延長できるHDMIエクステンダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXHD
インターフェイス	<送信機> 入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力/ RJ-45メス×2 <受信機> 入力/ RJ-45メス×2 出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1	サイズ(W×D×H)mm	90×55×24
重量(g)	160	規格	HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0
消費電力	送信機:1.22W(最大) 受信機:0.95W(最大)	帯域幅	最大2.25Gbps
HDCP	対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	延長ケーブル長	60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。

HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離

伝送できます。

LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)

HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。

工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。

ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.