

品番 : EA940PM-170

品名 : [EA940PM-163・-169用] エクステンダ`受信機



販売価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMIエクステンダーの送信機から出力された映像・音声を受信する専用受信機。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXHDLTR
最大表示解像度	4K/4096×2160・3840×2160 (60Hz, 4:2:0)・・・カテゴリ6A使用時(40mまで)4K /4096×2160・3840×2160 (30Hz, 4:4:4)・・・カテゴリ6A使用時(40mまで)4K /4096×2160・3840×2160 (60Hz, 4:2:0)・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで)4K /4096×2160・3840×2160 (30Hz, 4:4:4)・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで)1080p (1920×1080)・・・カテゴリ6A使用時(70mまで)1080p(1920×1080)・・・カテゴリ6/5e使用時(60mまで)	インターフェース	入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
HDCP	HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。※VGA-EXHDLTL4との組み合わせ時はHDCP1.4まで対応します。	帯域幅	シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)

延長ケーブル長	70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。	消費電力	4.24W(最大)
材質	スチール	対応音声信号	LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD
環境条件	動作時/0～50℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/－20～60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)	サイズ	W100.7×D68.4×H29mm(本体サイズ)
重量	234g	付属品	ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1 《備考》※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応送信機	サンワサプライ製HDMIエクステンダーVGA-EXHDLTL4、VGA-EXHDLT	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応LANケーブル	カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)※本製品はカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。ケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。		

サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHDLT/EXHDLTL4)が必要です。

本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。

ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。

HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.