

品番 : EA940PM-174

品名 : DisplayPort信号 エクステンダー



販売価格	85,400円(税抜) / 93,940円(税込)		
カタログ価格	85,400円(税抜) / 93,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



DisplayPort信号を4K解像度で最大40m、1080P解像度なら最大70mまで延長できるDisplayPortエクステンダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXDP
インターフェース	【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1	DisplayPort規格	DisplayPort 1.2a
HDCP	HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	最大表示解像度	4K/4096×2160・3840×2160 (60Hz、4:2:0)……カテゴリ6A使用時(40mまで)・4K /4096×2160・3840×2160 (30Hz、4:4:4)……カテゴリ6A使用時(40mまで)・4K /4096×2160・3840×2160 (60Hz、4:2:0)……カテゴリ6/5e使用時(35mまで)・4K /4096×2160・3840×2160 (30Hz、4:4:4)……カテゴリ6/5e使用時(35mまで)・1080p (1920×1080)……カテゴリ6a使用時(70mまで)・1080p (1920×1080)……カテゴリ6/5e使用時(60mまで)

対応LANケーブル	カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。	延長ケーブル長	70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。
帯域幅	最大10.2Gbps	消費電流	送信機 3.13W(最大)受信機 7.95W(最大)
ケース材料	スチール	環境条件	動作時/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
サイズ	送信機/W103×D68.4×H29mm(本体サイズ)受信機/W103×D68.4×H29mm(本体サイズ)	重量	送信機/226g受信機/262g
付属品	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8、取扱説明書、保証書 《備考》※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。	対応機器	DisplayPort/MiniDisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ・プロジェクターなど		

DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。※本製品はカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※使用するケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。

ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。

HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.