

品番：EA940PM-175

品名：ディスプレイエクステンダー



販売価格	47,400円(税抜) / 52,140円(税込)		
カタログ価格	47,400円(税抜) / 52,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 19:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



LANケーブル1本でアナログVGA映像を720p解像度で最大180m、1080p解像度なら最大60mまで延長できるディスプレイエクステンダーのセットモデル。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXSET1N
最大表示解像度	1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。	延長ケーブル長	180m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。
VGAバンド幅	250MHz	インターフェース	送信機/入力 ミニD-sub(HD) 15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1 受信機/入力 RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD) 15pinメス×1
消費電力	送信機/1.1W(最大)受信機/3W(最大)	ケース材料	スチール
環境条件	動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~70℃ 湿度95%以下(結露なきこと)	サイズ	送信機/W104×D59×H25mm(本体サイズ)受信機/W104×D59×H25mm(本体サイズ)
重量	送信機/153g受信機/155g	付属品	ディスプレイケーブル ミニD-sub(HD) 15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V 1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)

			<p>《備考》※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。</p>
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。	対応出力機器	ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つディスプレイ・プロジェクターなど
対応LANケーブル	カテゴリ5・5eストレートケーブル		
<p>パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。</p>			
<p>送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。</p>			
<p>カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。</p>			
<p>受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。</p>			
<p>ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。</p>			
<p>工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。</p>			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.