

品番：EA940PM-1B

品名：1.0m HDMIケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,240円(税抜) / 2,464円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,240円(税抜) / 2,464円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/05/18 02:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|----------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | DH-HD14EL10/RS |
| ケーブル長 | 1m | ケーブル太さ | 約5.5mm |
| 対応機種 | HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 | 規格 | High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 |
| コネクタ形状 | HDMIプラグ(タイプA・19ピン) | ケーブルタイプ | スタンダード |
| 伝送速度 | 10.2Gbps | 対応解像度 | 最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz |
| シールド方法 | 3重シールド | プラグメッキ仕様 | 金メッキピン |
| カラー | ブラック | | |

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。

High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。

ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.