

品番：EA940PM-213

品名：50m HDMIケーブル(光ファイバー)



販売価格	137,400円(税抜) / 151,140円(税込)		
カタログ価格	137,400円(税抜) / 151,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/21 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1904ページ		



長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-FB50K
コード長(m)	50	重量(g)	1950
ケーブル外径	約4.7mm	コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
コネクタサイズ	約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)	線材規格	NON UL
種類	HDMI	認証有無(HDMI)	なし
規格(HDMI)	ハイスピード	方向性(HDMI)	あり
コネクタ(HDMI)	スタンダード(タイプA)	セット内容	本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
使用上の注意	本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱いってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)		

1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。

長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。

1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。

安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)

HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.