

品番：EA940PM-214

品名：100m HDMIケーブル(光ファイバー)



販売価格	216,500円(税抜) / 238,150円(税込)		
カタログ価格	216,500円(税抜) / 238,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/21 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1904ページ		



長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-FB100K
カラー	ブラック/オレンジ	ケーブル長	100m(SRの長さも含む)
ケーブル平均外径	約4.7mm	コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) ※コネクタに「Source」と記載されている側へ、映像信号を出力する機器を接続してください。
コネクタサイズ	約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)	対応解像度	1920×1080/60Hz(1080p)、 1920×1200/60Hz
規格(HDMI)	ハイスピード	方向性(HDMI)	あり
コネクタ(HDMI)	スタンダード(タイプA)	セット内容	本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
対応機種	HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど		

HDMI端子を持つテレビ、ブルーレイ・DVD・ハードディスクレコーダー、プレイステーション(R)3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。

プレイステーション(R)3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。

長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。

1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。

〈使用上のご注意〉

※本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。

※本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.