品番: EA940PM-73

品名:2.0m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)



販売価格	<b>5,500円</b> (税抜)/ 6,050円(税込)				
カタログ価 格	5,500円(税抜)/6,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 21:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1944ページ				



8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認・ウルトラハイスピードHDMIケーブル(ブラック)2m

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-U20
カラー	ブラック	ケーブル長	2m
コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIプラグ (HDMI タ イプAコネクタ-タイプAコネクタ)	規格	ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
線材規格(UL)	UL 20276	ケーブル外径	約9mm
被覆材質	PVC	対応解像度	8K/60Hz·5K/60Hz·4K/120Hz DSC圧縮時:10K/60Hz·10K /30Hz·8K/120Hz·5K/120Hz
帯域	最大48Gbps(理論値)	対応機種	HDMI出力端子(HDMI タイプA メス) を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレ コーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス) を搭載したディスプレイ、プロジェク ター、液晶テレビなど

ウルトラハイスピード対応

金メッキコネクタ、金メッキピン仕様

8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。

※DSC圧縮時には10K/60Hz·8K/120Hz·8K/60Hz·5K/120Hzの表示が可能です。

輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送する HDRに対応しています。

ゲームモードVRR対応で可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。

eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応で、非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。

ARC(オーディオリターンチャンネル)対応です。

イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。

高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。

芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 (TMDS用ツイストペアケーブルのみ)

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.