

品番：EA940PM-78

品名：10m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード)



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



8K/60Hz、4K/120Hz対応の光ファイバーケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-UFB100
カラー	ブラック	ケーブル長	10m(コネクタの長さ含む)
コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)	規格	ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 認証品(HDMI ver.2.1に準拠したケーブルの規格)
ケーブル外径	5.5mm	対応解像度	8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K /30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDCP	HDCP 2.2/2.3対応	伝送帯域	最大48Gbps
重量	約450g	対応機種	HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。

HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。

解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。

輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、eARC/ARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル/オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

HDCP 2.2/2.3対応です。

《ご注意》

※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.