

品番：EA940PR-38

品名：[DVI-DisplayPort] 変換アダプター



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 9,330円(税抜)／10,263円(税込)       |      |   |  |
| カタログ価格  | 9,330円(税抜)／10,263円(税込)       |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/27 21:01現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1905ページ                      |      |   |  |

パソコンのDVI出力をDisplayPortに変換するアダプタ

仕様

|                                                                                                                                 |                                                |              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| メーカー                                                                                                                            | サンワサプライ                                        | 型番           | AD-DPFDV01                                     |
| コネクタ                                                                                                                            | DisplayPort メス- DVI(24pin)オス+USB Aコネクタ オス      | ケーブル長        | 約13cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 対応機種                                                                                                                            | DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン、各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビ | サイズ(W×D×H)mm | 34×56×16.5                                     |
| カラー                                                                                                                             | ブラック                                           | ケーブル径        | DVI/約4.8mmUSB/約2.8mm                           |
| 解像度                                                                                                                             | 最大1920×1200(60Hz対応)                            |              |                                                |
| DVI出力ポートを搭載したパソコン本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。                                                       |                                                |              |                                                |
| DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換します。                                                                                       |                                                |              |                                                |
| DVIシングルリンクの出力ポートであれば最大1920×1200(60Hz)の出力に対応しています。※解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。 |                                                |              |                                                |
| AC電源は不要です。パソコンのUSBバスパワーの給電で動作します。                                                                                               |                                                |              |                                                |
| 音声の出力には対応していません。                                                                                                                |                                                |              |                                                |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.