

品番：EA940PR-39

品名：[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター(HDR)



販売価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
カタログ価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/11 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1945ページ		



ミニDisplayPortポートからHDMI入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ HDR対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-MDPHDR01
コネクタ	Mini DisplayPortオス - HDMI (HDMIタイプA)メス	ケーブル長	約15cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。
対応機種	各社パソコン、タブレット、HDMI (HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクタなど	サイズ(W×D×H)mm	32×45×14
カラー	ブラック(ケーブル・ミニDP/ブラック、HDMI側/ダークシルバー)	規格	HDMI(HDR)
最大表示解像度	3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。	HDCP	HDCP1.4/HDCP2.2対応

Mini DisplayPortを搭載したパソコンをHDMIポートを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに接続するときに使用する変換アダプタです。

Mini DisplayPort (Ver.1.2以降) のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。

ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.