

品番：EA940PR-43A

品名：[MiniDisplayPort-DVI] 変換アダプター



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-MDPDVA02
コネクタ形状	Mini DisplayPortオス-DVI24pin (DVI-D)	ポート形状(映像入力ポート)	Mini DisplayPortオス
ポート形状(映像出力ポート)	DVI(24pin)メス	最大解像度	1920×1200
主な対応解像度	1920×1200 1920×1080 1600×1200	HDCP(映像出力ポート)	HDCP1.4
DisplayPort規格	Ver1.4	DVI規格	デジタル シングルリンク
動作温度	0~45℃	保管温度	-10~80℃
動作湿度	10~85% 結露なきこと	保管湿度	5~90% 結露なきこと
変換方式	アクティブタイプ	シールド方法	3重シールド
ケーブル長	0.2m	ケーブル径	直径4.5mm
サイズ	43.2(W)×45(D)×14.65(H)mm	重量	約36g
対応機種	<対応パソコン> Mini DisplayPortを搭載する各社パソコン		

<対応ディスプレイ>
DVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど
※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。
※DVIアナログモードには対応していません。
※本製品は音声データには対応していません。

シングルモード (Dual-Mode非対応) のMini DisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。

ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。

ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。

錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.