

品番：EA940PR-6A

品名：200mm (HDMI-VGA) 変換アダプター



販売価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/05/10 19:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1943ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-HD24VGA
コネクタ形状	HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)	ケーブル長	20cm
対応解像度	1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz ※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。	最大表示解像度	1080p
ケーブル径	4.5mm	カラー	ブラック
サイズ	37×42×15(H)mm	重量	30g
シールド方法	3重シールド	対応機種	【対応パソコン】 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種) ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 【対応出力機器】 ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディ

		スプレイなど ※ディスプレイモニタ側のHDMIポート をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD) 15pin)に変換することはできません。
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。		
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。		
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.