

品番：EA940PV-6

品名：10m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用)



販売価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1905ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-DVI-K100
DIN14pinコネクタ直径	20mm	カラー	ブラック
コネクタ形状	DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinオス、DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinメス	最大解像度	1920×1200dpi
ケーブル直径	9.8mm	コード長(m)	10(9.5+0.5)
線材規格	UL20276		
DVI(デジタル・シングルリンク)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル。			
配管の中を通しやすいように、脱着可能な中継できる2本1組のケーブルです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.