品番: EA940PV-7

品名:15m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用)



| 販売価格 | 44,600円(税抜)/49,060円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 44,600円(税抜)/49,060円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/21 13:17現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 1945ページ | | | | |



仕様

| [工术 * | | | | | |
|--|---------|---------|---|--|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DVI-K150 | | |
| DIN14pinコネクタ直径 | 20mm | | | | |
| ※15mでの推奨解像度は1600×1200(UXGA)以下。 | | | | | |
| カラー | ブラック | コネクター形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinオス、DVI24pinオス (DVI-D)インチネジ(4-40)- DIN14pinメス | | |
| ケーブル直径 | 9.8mm | コード長(m) | 15(14.5+0.5) | | |
| 線材規格 | UL20276 | | | | |
| DVI(デジタル・シングルリンク)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル。 | | | | | |
| 配管の中を通しやすいように、脱着可能な中継できる2本1組のケーブルです。 | | | | | |
| | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.