

品番：EA940PV-7

品名：15m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用)



販売価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
カタログ価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 20:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1905ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-DVI-K150
DIN14pinコネクタ直径	20mm		
※15mでの推奨解像度は1600×1200(UXGA)以下。			
カラー	ブラック	コネクタ形状	DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinオス、DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinメス
ケーブル直径	9.8mm	コード長(m)	15(14.5+0.5)
線材規格	UL20276		
DVI(デジタル・シングルリンク)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル。			
配管の中を通しやすいように、脱着可能な中継できる2本1組のケーブルです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.