品番: EA942CD-11

品名:[白/細字]油性・耐熱耐候マーカー



販売価格	1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)				
カタログ価 格	1,000円(税抜)/1,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 104 (2025/11/23 17:41現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1546ページ				



仕様

メーカー	オキツモ	型番	TMKHOSO-20
インク色	白	線幅	1~1.5mm
耐熱温度	ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃	用途	熱処理工業、各種熱実験、生産現場で のマーキングに最適

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。

金属、ガラスへのマーキングが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.