


品番：EA942CD-113

品名：[緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカ―(10本)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/11/01 08:14現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1563ページ		




仕様

メーカー	オキツモ	インク色	緑
線幅	1~1.5mm	耐熱温度	ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃
用途	熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適	入数	10本

シリコン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。

金属、ガラスへのマーキングが可能です。

代替品

	品番 EA942CD-104 コメント 中字
--	---------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

