品番: EA942CD-7

品名:[青/中字]油性·耐熱耐候マーカー



販売価格	1,000円(税抜)/1,100円(税込)				
カタログ価 格	1,000円(税抜)/1,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 32 (2025/11/23 15:46現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1547ページ				









カタログ訂正

24/10/31 線幅···(誤)1.0~2.0mm→(正)1.5~2.5mm(No.55,56 1205)

仕様

メーカー	オキツモ	型番	TMK-22
色	青	塗布幅	1.5~2.5mm
耐熱温度	ガラス:300℃、 アルミニウム:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1,000℃	重量	約20g
用途	アルミや鉄、ステンレス等の 表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。)	インクの内容量	約9cc

つや無し

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。

生産現場でのマーキングに

速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.