

品番：EA942CH-44

品名：420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)



販売価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1493ページ		



ウォルナット

仕様

メーカー	アサヒペン	用途	木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品
内容量	420ml	カラー	ウォルナット
塗り面積(2回塗り)	0.7～1.1㎡(タタミ0.4～0.6枚分)	乾燥時間(指触)	夏期:1～2時間 冬期:3～6時間
塗り重ね時間の目安	夏期:1日以上 冬期:2日以上	塗料の種類	1液型ウレタン樹脂塗料
塗膜の仕上がり	半透明	成分	合成樹脂(ウレタン樹脂)、顔料、有機溶剤
つや有り、屋内外用			
1液型ウレタンニス、だ円吹きノズル			
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。			
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。			
スプレーなので、簡単に使用できます。			
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。			
【用具の手入れ】 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。			

【下地処理など】

- ・塗る面の古い塗膜は皮スキなどで取り除き、汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。
- ・ヤニの多い箇所はラッカーうすめ液で拭き取ります。
- ・目の粗い木は、サンドペーパー（＃240程度）を軽くかけます。旧塗膜がある場合は、＃400程度で研磨します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.