

品番：EA942CH-51

品名：1.6L [油性]クリヤコート(艶復活)



販売価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1490ページ		

#### 仕様

メーカー	アサヒペン	商品名	ツヤ復活クリヤコート
用途	外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面	内容量	1.6L
カラー	クリア	塗り面積(1回塗り)	21~24㎡(タタミ13~15枚分)
乾燥時間	夏期:1.5~2時間 冬期:2~3時間	塗り重ね時間の目安	夏期:6時間以上 冬期:12時間以上
塗膜の仕上がり	透明		
つや有り			
屋内外用			
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。			
透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。			
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。			
水性・油性塗料に上塗り可能です。			
鉛・クロム化合物不使用			
【用具の手入れ】 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。			

【注意事項】

- ・うすめずそのまま塗ってください。
- ・素地に密着していない旧塗膜には適しません。塗装面の端でセロハンテープを用い、旧塗膜が素地に密着していることを確認してください。
- ・旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない部分で試し塗りをし乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ってください。
- ・うすめずに塗ってください。
- ・吸い込みの大きい面に塗ったときなど、ツヤが出にくい場合は重ね塗りをします。その際、何度もハケ返しすると下地を溶かし、塗りにくくなりますので素早く塗ってください。
- ・直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかる場所、いつも湿っている場所、耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面には適しません。
- ・かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング等の素材には適しません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.