

品番：EA942CL-113

品名：0.7L [水性]サンディングシーラー



販売価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1494ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。

## 仕様

メーカー	アサヒペン	商品名	水性サンディングシーラー
用途	屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに	内容量	0.7L
塗り面積(1回塗り)	7.0~9.1㎡(タタミ4.2~5.6枚分)	乾燥時間(指触)	夏期:30分~1時間 冬期:2~3時間
塗り重ね時間の目安	夏期:2時間以上 冬期:6時間以上	塗料の種類	水性アクリルエマルジョンシーラー
塗膜の仕上がり	透明(木目を生かす)		

半つや

屋内用

研磨性と速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成します。

F☆☆☆☆取得

建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。

【用具の手入れ】

塗料が乾かないうちに水か湯で洗ってください。

【注意事項】

- ・絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところなどには使用しないでください。
- ・ピアノ、美術工芸品、高級家具(桐の家具等)、自動車、油加工(口ウ仕上げやワックス)、化粧合板などには使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.