

品番：EA942CR-4

品名：420ml 錆止めジンクリッチスプレー(亜鉛メッキ/シルバー)



販売価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
カタログ価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/03 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1488ページ		



☆☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホムアルアルに
対応しています。
劣化が早いほど、塗膜が少なくなります。
劣化が早いほど、塗膜が少なくなります。
劣化が早いほど、塗膜が少なくなります。



アルミ顔料配合で、落ち着いたあるシルバー色の仕上がり
亜鉛めっきの補修、ローバルの上塗りに最適

仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	RS-420ML
カラー	シルバー	内容量	420ml
乾燥時間	23°C: 45分	塗り面積	2回塗り: 0.4㎡
使用温度範囲	5~40°C (湿度85%以下)	標準膜厚	80μm (40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡ (250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170°C (連続24時間) 異常なし
耐寒性	低温連続試験: -60°C (連続1008時間) 異常なし 低温サイクル試験: 72サイクル 異常なし (5時間保持 (-30°C) + 1時間保持 (+10°C))		
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率83%			

アルミ配合
F☆☆☆☆取得
亜鉛めっきの補修に最適です
アルミ顔料を配合することで、落ち着いたシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
一般錆止め塗料に比べ強力な錆止め効果を持ち、シルバー色仕上げで亜鉛メッキ面への補修、上塗りに最適です。
鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてからの使用をおすすめします。 単品でご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80 μ m以上)
溶融亜鉛メッキと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.