


品番：EA942DM-1

品名：264ml 補修スプレー(超速乾性/ブラック)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2025/06/18 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1544ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放射量等級です。
放射量が最も少ない等級がF☆☆☆☆です。
F☆☆☆☆は最も安全で、使用回数制限がありません。

メーカー	染めQテクノロジー	商品名	染めQエアゾール
カラー	ブラック	内容量	264ml
成分	合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤	用途	本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。

何故剥がれないのか
通常の塗料の場合

一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。

EA942DM-1~9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。

F☆☆☆☆認証

日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。F☆☆☆☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。

RoHS認証

RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された、電子部品に関連する法令で、鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテ

ル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。

油性タイプ

F☆☆☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.