


品番：EA942DP-1A

品名：10kg 床塗料(グリーン)



販売価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1491ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められた市販アルマテック塗料の最高等級です。
色の劣化が少ない塗膜が少なくなります。
汚れや油は簡単に拭き取れます。

仕様

メーカー	染めQテクノロジー	商品名	床塗料シリーズ 密着!!コンクリートには
内容量	10kg (主剤:5kg、硬化剤:5kg)	カラー	グリーン
塗布面積	1回塗り:約33㎡(300g/㎡) 2回塗り:約18㎡(1回目250g/㎡・2回目300g/㎡)	乾燥膜厚	1回塗り:211μm 2回塗り:387μm
可使時間	約1時間 (※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整)	乾燥時間	歩行可能時間:約8時間 重量物の移動可能時間:約24時間
混合比率	主剤:硬化剤/1:1 (重量比)	適応塗面	乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態)

プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装できしっかり密着。

独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着。長期間剥がれにくくキレイな床が続きます。

一度塗りで耐薬品性、強靱性、耐熱性(149℃)と強力な塗膜を形成。
(※吸い込みの強い床面に塗装する場合は2回塗りの必要があります。)

プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に行えます。

油性

低臭タイプ

F☆☆☆☆取得

※塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.